

Ventouse à soufflets (ronde)

## FG 7 NBR-ESD-55 N062




Art.-Nr.: 10.01.06.04139



FG 7 NBR-ESD-55 N062

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Taille                         | 7,00                       |
| Nombre de soufflets            | 2,5                        |



Données de construction FG 7 NBR-ESD-55 N062

### Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H2               | 3,80 mm  |
| Hauteur H                | 14,00 mm |
| Diamètre extérieur D1    | 6,5 mm   |
| Diamètre de la tête Dk   | 9,0 mm   |
| d2                       | 1,8 mm   |
| Diamètre intérieur d     | 4,50 mm  |
| Allongement du ressort Z | 3,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 5,9 mm   |
| Hauteur H3               | 6,50 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 7,0 mm   |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04139](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04139)

Ventouse à soufflets (ronde)

## FG 7 NBR-ESD-55 N062



Art.-Nr.: 10.01.06.04139



### Données techniques

| Attribut                         | Valeur                     |
|----------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse           | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A]   | 55,0 Shore A               |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 7,5 mm                     |
| Force de rupture                 | 0,90 N                     |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 0,15 N                     |
| Poids propre                     | 0,50 g                     |
| Volume                           | 0,162 cm <sup>3</sup>      |
| Taille                           | 7,00                       |
| Nombre de soufflets              | 2,5                        |
| Famille de produits              | FG                         |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04139](http://www.schmalz.com/10.01.06.04139)



### Données de commande accessoires 10.01.06.04139

| Typ                                |                           | Nombre d'article |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N062 M5-AG DN250   | 10.01.06.05668   |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N062 G1/8-IG DN350 | 10.01.06.05669   |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N062 G1/8-AG DN350 | 10.01.06.05670   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04139](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04139)