



Art.-Nr.: 10.01.06.04150



FGA 20 SI-HD-65 N016

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	20,00
Numero di pieghe	1,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione FGA 20 SI-HD-65 N016

Dati di costruzione

Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	15,20 mm
Diametro esterno D1	19,9 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	11,0 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	4,4 mm
Diametro Ds	18,1 mm
Altezza H3	8,70 mm
Diametro Dmax(S)	21,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.04150

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Raggio pezzo min. (convesso)	8,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	4,70 N
Peso	1,70 g
Misura	20,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.04150**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690

