



Art.-Nr.: 10.01.06.04152



FGA 22 SI-MD-55 N016

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	22,00
Количество складок	1,5
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные FGA 22 SI-MD-55 N016

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	3,80 mm
Высота H	19,00 mm
Наружный диаметр D1	24,2 mm
Диаметр головки Dk	10,0 mm
d2	11,7 mm
Внутренний диаметр d	4,50 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Диаметр Ds	21,5 mm
Высота H3	9,10 mm
Диаметр Dmax(S)	25,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04152



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	10,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	5,70 N
Вес	2,1 g
размер	22,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04152



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04152

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN310	10.01.06.04062
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.04365
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-IG DN310	10.01.06.04689
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN310	10.01.06.04690


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04152