

Сильфонные присоски SI-MD (круглые)
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04194



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	11,00
Количество складок	1,5
Соединение	G1/8"-M
Вакуумное соединение	G1/8"-M
Материал ниппеля	алюминий
Характеристики материала	Совместимый с FDA

FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 33 мм и более - в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	22,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
d2	5,1 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	10,4 mm
Диаметр Dmax(S)	13,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04194

Сильфонные присоски SI-MD (круглые)
FSGA 11 SI-MD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04194



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	10,0 mm
Сила отрыва	3,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,95 N
Вес	4,7 g
Объем	0,225 cm ³
размер	11,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA
Соединение	G1/8-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04194



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04194

Тип	Количество предметов
Вставка присоски Schmalz PEEK SPI 11 PEEK	10.01.06.03281



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04194

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Сильфонная присоска SI-MD (круглая) FGA 11 SI-MD-55 N016	10.01.06.04151



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04194