




FSGA 25 SI-MD-55 G1/8-AG

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño FSGA 25 SI-MD-55 G1/8-AG

## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	25,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/8"-MA
Conexión de vacío	G1/8"-MA
Material de la boquilla	Aluminio
Características del material	Compatible con la FDA

## Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	29,00 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
d2	9,9 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	22,5 mm
Diámetro Dmax(S)	26,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04208

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI metal detectable
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	17,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	5,30 N
Peso	6,40 g
Volumen	3,150 cm <sup>3</sup>
Tamaño	25,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGA
Conexión	G1/8-AG

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04208](http://www.schmalz.com/10.01.06.04208)

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04208**

Typ	Número de artículo
Schmalz Pad Insert PEEK	10.01.06.03286

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04208**

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	10.01.06.05735

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.04208**

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle SI-MD (redonda)	10.01.06.04153

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04208](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04208)