

Art.-Nr.: 10.01.06.04209



FSGA 25 SI-MD-55 G1/8-IG


**Dati tecnici**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A                      |
| Misura                          | 25,00                             |
| Numero di pieghe                | 1,5                               |
| Connessione                     | G1/8"-IG                          |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-IG                          |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                         |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA            |

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSGA 25 SI-MD-55 G1/8-IG

**Dati di costruzione**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 35,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,50 mm  |
| d2                              | 9,9 mm   |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 9,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 22,5 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 26,5 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04209

**Dati tecnici**

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A                      |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                            |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 20,0 mm                           |
| Forza di strappo                           | 17,30 N                           |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 5,30 N                            |
| Peso                                       | 6,80 g                            |
| Volume                                     | 3,150 cm <sup>3</sup>             |
| Misura                                     | 25,00                             |
| Numero di pieghe                           | 1,5                               |
| Famiglia di prodotti                       | FSGA                              |
| Connessione                                | G1/8-IG                           |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.04209**

| Typ                     | Numero articolo |
|-------------------------|-----------------|
| Schmalz Pad Insert PEEK | SPI 25 PEEK     |
|                         | 10.01.06.03286  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04209**

| Typ                            | Numero articolo           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 |
|                                | 10.01.06.05731            |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.06.04209**

| Typ                               | Numero articolo      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ventosa a soffietto SI-MD (tondo) | FSA 25 SI-MD-55 N016 |
|                                   | 10.01.06.04153       |

