




FGA 14 NBR-ESD-55 N062

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	14,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione FGA 14 NBR-ESD-55 N062

Dati di costruzione

Altezza H2	3,80 mm
Altezza H	15,50 mm
Diametro esterno D1	13,7 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Diametro Ds	12,5 mm
Altezza H3	8,50 mm
Diametro Dmax(S)	14,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.06.04257

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1,20 N
Peso	1,10 g
Misura	14,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FGA

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.04257**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N062 M5-AG DN250	10.01.06.05668
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N062 G1/8-IG DN350	10.01.06.05669
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N062 G1/8-AG DN350	10.01.06.05670

