


Art.-Nr.: 10.01.06.04258



FGA 20 NBR-ESD-55 N062

Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	20,00
Número de pliegues	1,5



Datos de diseño FGA 20 NBR-ESD-55 N062

Datos de diseño

Altura H2	3,80 mm
Altura H	15,20 mm
Diámetro exterior D1	19,9 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	11,0 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	4,4 mm
Diámetro Ds	18,1 mm
Altura H3	8,70 mm
Diámetro Dmax(S)	21,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04258

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Radio de la pieza mín. (convexo)	8,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	4,70 N
Peso	1,70 g
Tamaño	20,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04258**

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N062 M5-AG DN250	10.01.06.05668
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N062 G1/8-IG DN350	10.01.06.05669
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N062 G1/8-AG DN350	10.01.06.05670

