

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 9 NBR-ESD-55 N062


Art.-Nr.: 10.01.06.04259



FG 9 NBR-ESD-55 N062

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	9,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG 9 NBR-ESD-55 N062

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	15,00 mm
Diamètre extérieur D1	8,9 mm
Diamètre de la tête Dk	9,0 mm
d2	4,1 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	9,0 mm
Hauteur H3	8,20 mm
Diamètre Dmax(S)	9,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04259

1

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 9 NBR-ESD-55 N062



Art.-Nr.: 10.01.06.04259



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	10,0 mm
Force de rupture	2,30 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,79 N
Poids propre	0,60 g
Volume	0,297 cm ³
Taille	9,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04259



Données de commande accessoires 10.01.06.04259

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N062 M5-AG DN250	10.01.06.05668
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N062 G1/8-IG DN350	10.01.06.05669
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N062 G1/8-AG DN350	10.01.06.05670



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04259

2