

Art.-Nr.: 10.01.06.04191



FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-AG


Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	25,00
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/8"-AG
Attacco del vuoto	G1/8"-AG
Materiale del nipplo	Alluminio
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-AG

Dati di costruzione

Altezza H	29,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
d2	9,9 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	22,5 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04191

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	17,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	5,30 N
Peso	6,40 g
Volume	3,150 cm ³
Misura	25,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	FSGA
Connessione	G1/8-AG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.04191**

Typ	Numero articolo
Schmalz Pad Insert PEEK	10.01.06.03286
SPI 25 PEEK	

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04191**

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.06.05735
Ventosa a soffietto SI-HD (tondo)	10.01.06.03245
SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	
FGA 25 SI-HD-65 N016	

