

Art.-Nr.: 10.01.06.04263



SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG


## Datos técnicos

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI  |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Tamaño                        | 15,00        |
| Número de pliegues            | 2,5          |
| Rosca G1                      | G1/8"-MA     |

La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Datos de diseño SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

## Datos de diseño

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 26,30 mm |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm  |
| d2                     | 4,0 mm   |
| Rosca G1               | G1/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 7,5 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 14,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 7,3 mm   |
| Diámetro Ds            | 15,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 17,0 mm  |



Art.-Nr.: 10.01.06.04263

**Datos técnicos**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa              | Silicona SI           |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,75 N                |
| Peso                             | 5,50 g                |
| Volumen                          | 1,200 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 15,00                 |
| Número de pliegues               | 2,5                   |
| Fuerza de aspiración a -400 mbar | 0,50 N                |
| Fuerza de aspiración a -200 mbar | 0,25 N                |
| Familia de productos             | SPB2f                 |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04263**

| Typ               | Número de artículo |
|-------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/8-AG     |
|                   | 10.01.06.02490     |

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.04263**

| Typ                         | Número de artículo   |
|-----------------------------|----------------------|
| Ventosa de fuelle (redonda) | SPB2f 15 SI-55 SC040 |
|                             | 10.01.06.04090       |

