

Art.-Nr.: 10.01.06.04205

**Dati tecnici**


| Attributo                       | Valore                            |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A                      |
| Misura                          | 22,00                             |
| Numero di pieghe                | 1,5                               |
| Connessione                     | M5-AG                             |
| Attacco del vuoto               | M5-AG                             |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                         |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA            |

FSGA 22 SI-MD-55 M5-AG

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 24,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 2,50 mm  |
| d2                              | 11,7 mm  |
| Filettatura G1                  | M5-AG    |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 7,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 6,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 21,5 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 25,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSGA 22 SI-MD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04205

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI rilevabile in metallo |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A                      |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm                            |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 25,0 mm                           |
| Forza di strappo                           | 15,20 N                           |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 5,70 N                            |
| Peso                                       | 3,1 g                             |
| Volume                                     | 1,400 cm <sup>3</sup>             |
| Misura                                     | 22,00                             |
| Numero di pieghe                           | 1,5                               |
| Famiglia di prodotti                       | FSGA                              |
| Connessione                                | M5-AG                             |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04205](http://www.schmalz.com/10.01.06.04205)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04205**

| Typ                     | codice articolo |
|-------------------------|-----------------|
| Schmalz Pad Insert PEEK | SPI 21 PEEK     |
|                         | 10.01.06.03285  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04205**

| Typ                            | codice articolo         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N016 M5-AG DN250 |
|                                | 10.01.06.00123          |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.04205**

| Typ                               | codice articolo      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Ventosa a soffietto SI-MD (tondo) | FGA 22 SI-MD-55 N016 |
|                                   | 10.01.06.04152       |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04205](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04205)