

Сильфонные присоски (круглые)
SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04263



SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	15,00
Количество складок	2,5
Резьба G1	G1/8"-M

Присоска SPB2f (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB2f – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB2f, соединитель Schmalz



Конструктивные данные SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	26,30 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	4,0 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	7,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	7,3 mm
Диаметр Ds	15,0 mm
Диаметр Dmax(S)	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04263

Сильфонные присоски (круглые) SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04263



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,75 N
Вес	5,5 g
Объем	1,200 cm ³
размер	15,00
Количество складок	2,5
Всасывающая сила при -400 мбар	0,50 N
Всасывающая сила при -200 мбар	0,25 N
Семейство продуктов	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04263



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04263

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.04263

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая) SPB2f 15 SI-55 SC040	10.01.06.04090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04263