

Сильфонные присоски (круглые)

SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04313



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	20,00
Количество складок	2,5
Резьба G1	G1/8"-F

SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG

Присоска SPB2f (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPB2f – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPB2f, соединитель Schmalz



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	37,40 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	6,0 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	9,1 mm
Диаметр Ds	20,0 mm
Диаметр Dmax(S)	22,5 mm

Конструктивные данные SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04313

1

Сильфонные присоски (круглые)
SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04313



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,70 N
Вес	7,3 g
Объем	1,855 cm ³
размер	20,00
Количество складок	2,5
Всасывающая сила при -400 мбар	1,10 N
Всасывающая сила при -200 мбар	0,60 N
Семейство продуктов	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04313



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04313

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.06.04313

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая) SPB2f 20 SI-55 SC040	10.01.06.04225



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04313