


SFB1 15 HT1-60 SC040

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	15,00
Faltenanzahl	1,5



Konstruktionsdaten

Höhe H2	4,70 mm
Höhe H	16,00 mm
Außendurchmesser D1	11,5 mm
Kopfdurchmesser Dk	12,8 mm
Innendurchmesser d1	10,4 mm
d2	4,7 mm
Innendurchmesser d	7,50 mm
Federweg Z	4,0 mm
Durchmesser Ds	15,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	16,0 mm

Konstruktionsdaten SFB1 15 HT1-60 SC040

Art.-Nr.: 10.01.06.04380

**Technische Daten**

Nippelfamilie	SC 040
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	12,0 mm
Abreißkraft	6,10 N
Volumen	0,759 cm ³
Baugröße	15,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	SFB1

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Zubehör 10.01.06.04380**

Typ		Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

