


SFB1 20 HT1-60 SC040

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 20.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |

## デザインデータ



デザインデータ SFB1 20 HT1-60 SC040

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H2       | 4.70 mm  |
| 高さ H        | 17.50 mm |
| 外径 D1       | 15.1 mm  |
| ヘッド径 Dk     | 12.8 mm  |
| 内径d1        | 10.4 mm  |
| d2          | 6.6 mm   |
| 内径d         | 7.50 mm  |
| スプリングストロークZ | 5.0 mm   |
| 径 Ds        | 20.0 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 21.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.04381



## 技術資料

| 属性             | 価値                    |
|----------------|-----------------------|
| 対応ニップルファミリー    | SC 040                |
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT1              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A          |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 12.5 mm               |
| 離脱力            | 10.50 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 2.10 N                |
| ボリウム           | 1.184 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 20.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                   |
| 製品ファミリー        | SFB1                  |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.04381](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04381)



## 発注データ アクセサリ 10.01.06.04381

| Typ       |                | 本数             |
|-----------|----------------|----------------|
| シュマルツコネクタ | SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490 |
| シュマルツコネクタ | SC 040 G1/8-IG | 10.01.06.02482 |



## 発注データ スペアパーツ 10.01.06.04381

| Typ       |              | 本数             |
|-----------|--------------|----------------|
| シュマルツコネクタ | SC 040 M5-AG | 10.01.06.04346 |

