

Art.-Nr.: 10.01.06.04394




## Технические данные

| Attribute                     | Value             |
|-------------------------------|-------------------|
| Материал присоски             | Силикон SI        |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A      |
| размер                        | 15,00             |
| Характеристики материала      | Совместимый с FDA |

SFB1 15 SI-55 M5-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 21,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 1,80 mm  |
| d2                        | 4,7 mm   |
| Длина резьбы LG1          | 4,7 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 8,0 mm   |
| Ход пружины Z             | 4,0 mm   |
| Диаметр Ds                | 15,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 16,0 mm  |
| Резьба G1                 | M5-AG    |

Конструктивные данные SFB1 15 SI-55 M5-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04394](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04394)

# Сильфонные присоски (круглые)

## SFB1 15 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04394



### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Силикон SI            |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Сила отрыва                   | 6,10 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)  | 1,00 N                |
| Вес                           | 2,2 g                 |
| Объем                         | 0,800 cm <sup>3</sup> |
| размер                        | 15,00                 |
| Количество складок            | 1,5                   |
| Семейство продуктов           | SFB1                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04394](http://www.schmalz.com/10.01.06.04394)



### Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04394

| Тип                           | Количество предметов |
|-------------------------------|----------------------|
| Сильфонная присоска (круглая) | 10.01.06.04368       |
| Соединитель Schmalz           | 10.01.06.04346       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04394](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04394)