

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 25 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04412




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	25,00
Характеристики материала	Совместимый с FDA

SFB1 25 SI-55 G1/8-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	33,20 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	8,2 mm
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	6,5 mm
Диаметр Ds	25,0 mm
Диаметр Dmax(S)	26,5 mm
Резьба G1	G1/8-IG

Конструктивные данные SFB1 25 SI-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04412

1

Сильфонные присоски (круглые)
SFB1 25 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04412



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	18,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	3,20 N
Вес	7,3 g
Объем	1,900 cm ³
размер	25,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04412



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04412

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	SFB1 25 SI-55 SC040	10.01.06.04370
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04412