

Art.-Nr.: 10.01.06.04322




FSGA 14 NBR-ESD-55 M5-AG

Присоска FSGA (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 33 мм и более - в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа FGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска FGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные FSGA 14 NBR-ESD-55 M5-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	14,00
Количество складок	1,5
Соединение	M5-M
Вакуумное соединение	M5-M
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	20,50 mm
Номинальный диаметр dn	2,50 mm
d2	5,0 mm
Резьба G1	M5-M
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	7,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Диаметр Ds	12,5 mm
Диаметр Dmax(S)	14,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04322



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	2,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	15,0 mm
Сила отрыва	5,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	1,20 N
Вес	2,1 g
Объем	0,420 cm ³
размер	14,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FSGA
Соединение	M5-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04322



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04322

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FGA 14 NBR-ESD-55 N062	10.01.06.04257
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N062 M5-AG DN250	10.01.06.05668

