

Art.-Nr.: 10.01.06.04423




SFB1 40 HT1-60 G1/4-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

## Технические данные

| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| размер                        | 40,00                            |



Конструктивные данные SFB1 40 HT1-60 G1/4-AG

## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 35,70 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 4,10 mm  |
| d2                        | 13,7 mm  |
| Длина резьбы LG1          | 10,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 10,0 mm  |
| Диаметр Ds                | 40,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 42,0 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4-AG  |



Art.-Nr.: 10.01.06.04423



## Технические данные

| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| Сила отрыва                   | 39,90 N                          |
| Всасывающая сила (-600 мбар)  | 8,80 N                           |
| Объем                         | 7,500 cm <sup>3</sup>            |
| размер                        | 40,00                            |
| Количество складок            | 1,5                              |
| Семейство продуктов           | SFB1                             |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04423](http://www.schmalz.com/10.01.06.04423)

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.04423**

| Тип                           |                      | Количество предметов |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Сильфонная присоска (круглая) | SFB1 40 HT1-60 SC050 | 10.01.06.04384       |
| Соединитель Schmalz           | SC 050 G1/4-AG SW410 | 10.01.06.04347       |

