



## Dati tecnici


|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Misura                          | 20,00                      |
| Numero di pieghe                | 1,5                        |
| Connessione                     | M5-AG                      |
| Attacco del vuoto               | M5-AG                      |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                  |

FSGA 20 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP



## Dati di costruzione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 20,20 mm |
| Diametro nominale dn            | 2,50 mm  |
| d2                              | 11,0 mm  |
| Filettatura G1                  | M5-AG    |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 7,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 5,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 18,1 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 21,0 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FSGA 20 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04325

**Dati tecnici**

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A               |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm                     |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 20,0 mm                    |
| Forza di strappo                           | 10,70 N                    |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 4,70 N                     |
| Peso                                       | 2,70 g                     |
| Volume                                     | 1,150 cm <sup>3</sup>      |
| Misura                                     | 20,00                      |
| Numero di pieghe                           | 1,5                        |
| Famiglia di prodotti                       | FSGA                       |
| Connessione                                | M5-AG                      |

Nota: Forza di presa: Le forze di presa indicate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza di strappo: La forza di strappo delle versioni in caucciù naturale è ridotta di circa il 40% Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.04325**

| Typ                            |                         | Numero articolo |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ventosa a soffiETTO (tondo)    | FGA 20 NBR-ESD-55 N062  | 10.01.06.04258  |
| Nipplo di collegamento ventosa | SA-NIP N062 M5-AG DN250 | 10.01.06.05668  |

