


Art.-Nr.: 10.01.06.04456



FGA 33 NBR-ESD-55 N018


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	33,00
Nombre de soufflets	1,5

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	27,00 mm
Diamètre extérieur D1	36,0 mm
Diamètre de la tête Dk	18,0 mm
Diamètre intérieur d1	16,0 mm
d2	17,0 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Hauteur H3	14,00 mm
Diamètre Dmax(S)	38,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Données de construction FGA 33 NBR-ESD-55 N018



Art.-Nr.: 10.01.06.04456

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Rayon min. de la pièce (convexe)	40,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	13,60 N
Poids propre	7,30 g
Taille	33,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	FGA

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04456

**Données de commande accessoires 10.01.06.04456**

Typ		Nombre d'article
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065
Inserts de raccordement de ventouses	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440	10.01.06.01066

