

Art.-Nr.: 10.01.06.04459



FG 25 NBR-ESD-55 N062


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,80 mm
Altura H	34,00 mm
Diámetro exterior D1	25,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	10,0 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	18,0 mm
Diámetro Ds	23,0 mm
Altura H3	9,00 mm
Diámetro Dmax(S)	26,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Datos de diseño FG 25 NBR-ESD-55 N062



Art.-Nr.: 10.01.06.04459

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	19,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	4,71 N
Peso	3,90 g
Volumen	5,222 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	2,5
Familia de productos	FG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04459

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04459**

Typ		Número de artículo
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N062 G1/8-IG DN350	10.01.06.05669
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N062 G1/8-AG DN350	10.01.06.05670

