

Ventouse à soufflet (ronde)

## SFB1 10 SI-55 SC030


Art.-Nr.: 10.01.06.04367



SFB1 10 SI-55 SC030

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur       |
|--------------------------------|--------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI  |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Taille                         | 10,00        |
| Nombre de soufflets            | 1,5          |



Données de construction SFB1 10 SI-55 SC030

### Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H2               | 4,20 mm  |
| Hauteur H                | 12,30 mm |
| Diamètre extérieur D1    | 8,2 mm   |
| Diamètre de la tête Dk   | 8,7 mm   |
| Diamètre intérieur d1    | 7,3 mm   |
| d2                       | 3,4 mm   |
| Diamètre intérieur d     | 5,50 mm  |
| Allongement du ressort Z | 2,5 mm   |
| Diamètre Ds              | 10,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 11,0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04367](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04367)

Art.-Nr.: 10.01.06.04367

**Données techniques**

| Attribut                         | Valeur                |
|----------------------------------|-----------------------|
| Famille d'insert                 | SC 030                |
| Matière de la ventouse           | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A]   | 55,0 Shore A          |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 10,0 mm               |
| Force de rupture                 | 2,70 N                |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 0,50 N                |
| Poids propre                     | 0,35 g                |
| Volume                           | 0,287 cm <sup>3</sup> |
| Taille                           | 10,00                 |
| Nombre de soufflets              | 1,5                   |
| Famille de produits              | SFB1                  |

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04367](http://www.schmalz.com/10.01.06.04367)

**Données de commande accessoires 10.01.06.04367**

| Typ               | Nombre d'article |
|-------------------|------------------|
| Schmalz-Connector | 10.01.06.02802   |

