


### Технические данные

| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | Силикон SI   |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A |
| размер                        | 25,00        |
| Количество складок            | 1,5          |

SFB1 25 SI-55 SC040



### Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 4,70 mm  |
| Высота H              | 19,20 mm |
| Наружный диаметр D1   | 18,8 mm  |
| Диаметр головки Dk    | 13,0 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 10,4 mm  |
| d2                    | 8,2 mm   |
| Внутренний диаметр d  | 7,50 mm  |
| Ход пружины Z         | 6,5 mm   |
| Диаметр Ds            | 25,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)       | 26,5 mm  |

Конструктивные данные SFB1 25 SI-55 SC040



# Сильфонная присоска (круглая) SFB1 25 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.06.04370



## Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей               | SC 040                |
| Материал присоски                | Силикон SI            |
| Твердость материала [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 18,0 mm               |
| Сила отрыва                      | 18,50 N               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 3,20 N                |
| Вес                              | 2,0 g                 |
| Объем                            | 1,880 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 25,00                 |
| Количество складок               | 1,5                   |
| Семейство продуктов              | SFB1                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.04370](http://www.schmalz.com/10.01.06.04370)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04370

| Тип                                | Количество предметов |
|------------------------------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490       |
| Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-IG | 10.01.06.02482       |



## Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04370

| Тип                              | Количество предметов |
|----------------------------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz SC 040 M5-AG | 10.01.06.04346       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04370](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04370)