

Сильфонные присоски (круглые)
SFB1 20 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04406




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	20,00
Характеристики материала	Совместимый с FDA

SFB1 20 SI-55 G1/8-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	31,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
d2	6,6 mm
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Диаметр Ds	20,0 mm
Диаметр Dmax(S)	21,0 mm
Резьба G1	G1/8-IG

Конструктивные данные SFB1 20 SI-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04406

Сильфонные присоски (круглые) SFB1 20 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04406



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	10,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	2,10 N
Вес	6,6 g
Объем	1,200 cm ³
размер	20,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04406



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04406

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	10.01.06.04369
Соединитель Schmalz	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04406