

SFB1 25 SI-55 G1/8-AG


サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 25.00        |
| 材質種類         | FDA対応        |

## デザインデータ



デザインデータ SFB1 25 SI-55 G1/8-AG

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H         | 25.20 mm |
| 呼び径 dn       | 4.10 mm  |
| d2           | 8.2 mm   |
| グリッパーの長さ LG1 | 7.5 mm   |
| スパナサイズ SW1   | 14.0 mm  |
| スプリングストローク Z | 6.5 mm   |
| 径 Ds         | 25.0 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 26.5 mm  |
| スレッド G1      | G1/8-AG  |

Art.-Nr.: 10.01.06.04409



## 技術資料

| 属性             | 値                     |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質       | シリコンゴム SI             |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A          |
| 離脱力            | 18.50 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 3.20 N                |
| 質量             | 6.3 g                 |
| ボリューム          | 1.900 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 25.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                   |
| 製品ファミリー        | SFB1                  |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.04409](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.04409)



## スペアパーツの注文データ 10.01.06.04409

| Typ         | 製品コード                              |
|-------------|------------------------------------|
| ペローズ真空吸着パッド | SFB1 25 SI-55 SC040 10.01.06.04370 |
| シュマルツコネクタ   | SC 040 G1/8-AG 10.01.06.02490      |

