



## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Misura                          | 20,00                      |

SFB1 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 31,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,10 mm  |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 5,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 20,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 21,0 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8-IG  |

Dati di costruzione SFB1 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04793

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Forza di strappo                | 10,50 N                    |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 2,10 N                     |
| Peso                            | 6,6 g                      |
| Volume                          | 1,200 cm <sup>3</sup>      |
| Misura                          | 20,00                      |
| Numero di pieghe                | 1,5                        |
| Famiglia di prodotti            | SFB1                       |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04793](http://www.schmalz.com/10.01.06.04793)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04793**

| Typ                         |                          | codice articolo |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Ventosa a soffiETTO (tondo) | SFB1 20 NBR-ESD-55 SC040 | 10.01.06.04784  |
| Schmalz-Connector           | SC 040 G1/8-IG           | 10.01.06.02482  |

