

Art.-Nr.: 10.01.06.04497



技術資料


真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	32.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/4-M
真空接続口	G1/4-M
ニップル材質	アルミ

FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-AG

真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます (直径32mm以上から組立式)。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ

高さ H	41.50 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	16.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	15.0 mm
径 Ds	32.0 mm
径 Dmax(S)	33.5 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

デザインデータ FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-AG


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04497

1

Art.-Nr.: 10.01.06.04497

 技術資料

真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	35.0 mm
離脱力	36.90 N
吸着力 (-600mbar)	12.06 N
質量	17.00 g
ポリウム	10.000 cm ³
サイズ	32.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	G1/4-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.06.04497

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FG 32 NBR-ESD-55 N018	10.01.06.04460
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065