

Ventosa a soffiutto (tondo)

## FGB 12 SI-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.04502



FGB 12 SI-55 N016

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	12,00
Numero di pieghe	3,5

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	6,50 mm
Altezza H	24,50 mm
Diametro esterno D1	12,0 mm
Diametro della testa Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	11,0 mm
Diametro Ds	11,9 mm
Diametro Dmax(S)	13,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione FGB 12 SI-55 N016



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04502](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04502)

Ventosa a soffietto (tondo)

## FGB 12 SI-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.04502



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Forza di presa (-600 mbar)	1,18 N
Peso	1,3 g
Volume	0,958 cm <sup>3</sup>
Misura	12,00
Numero di pieghe	3,5
Famiglia di prodotti	FGB

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04502](http://www.schmalz.com/10.01.06.04502)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04502](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04502)