

Ventosa de fuelle (redonda)

FGB 12 SI-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.04502



FGB 12 SI-55 N016

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	12,00
Número de pliegues	3,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	6,50 mm
Altura H	24,50 mm
Diámetro exterior D1	12,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Diámetro interior d	4,50 mm
Recorrido de resorte Z	11,0 mm
Diámetro Ds	11,9 mm
Diámetro Dmax(S)	13,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño FGB 12 SI-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04502

Art.-Nr.: 10.01.06.04502



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1,18 N
Peso	1,3 g
Volumen	0,958 cm ³
Tamaño	12,00
Número de pliegues	3,5
Familia de productos	FGB

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04502

