

Balgsauger (rund)

FGB 12 SI-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.04502



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	12,00
Faltenanzahl	3,5

FGB 12 SI-55 N016

Konstruktionsdaten

Höhe H2	6,50 mm
Höhe H	24,50 mm
Außendurchmesser D1	12,0 mm
Kopfdurchmesser Dk	10,0 mm
d2	5,0 mm
Innendurchmesser d	4,50 mm
Federweg Z	11,0 mm
Durchmesser Ds	11,9 mm
Durchmesser Dmax(S)	13,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten FGB 12 SI-55 N016



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04502

Balgsauger (rund)

FGB 12 SI-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.04502



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Silikon SI
Saugkraft (-600mbar)	1,18 N
Gewicht	1,30 g
Volumen	0,958 cm ³
Baugröße	12,00
Faltenanzahl	3,5
Produktfamilie	FGB

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04502