




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5
材質種類	FDA
接続	G1/4-IG
ニップル材質	アルミ

FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

ペローズ真空パッド FSDCは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FSDC: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	52.00 mm
呼び径 dn	11.40 mm
d2	26.9 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm
スプリングストロークZ	27.0 mm
径 Ds	42.0 mm
径 Dmax(S)	45.0 mm

デザインデータ FSDC 40 SI-MD-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.05239



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	39.00 N
吸着力 (-600mbar)	35.90 N
ボリューム	30.600 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5
材質種類	FDA
製品ファミリー	FSDC
接続	G1/4-IG
ニッブル材質	アルミ

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05239



スペアパーツの注文データ 10.01.06.05239

Typ		製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FSDC 40 SI-MD-55 N059	10.01.06.05187
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N059 G3/8-AG	10.01.06.05231
接続ニッブル (取付ネジ)	SA-NIP N059 G1/4-IG	10.01.06.04227


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05239