

Ventosa a soffiutto (tonda)

## PSPF 33 SI-30/55 SC080


Art.-Nr.: 10.01.06.05502



### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30,0 Shore A           |
| Misura                          | 33,00                  |
| Numero di pieghe                | 3,5                    |
| Durezza del materiale           | 55,0 Shore A           |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA |

PSPF 33 SI-30/55 SC080



### Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 13,00 mm |
| Altezza H               | 40,00 mm |
| Diametro della testa Dk | 21,0 mm  |
| Diametro interno d1     | 19,6 mm  |
| d2                      | 14,0 mm  |
| Diametro interno d      | 16,00 mm |
| Freccia elastica Z      | 14,5 mm  |
| Diametro Ds             | 33,0 mm  |
| Altezza H3              | 14,40 mm |
| Diametro Dmax(S)        | 33,5 mm  |

Dati di costruzione PSPF 33 SI-30/55 SC080



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05502](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05502)

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)

Art.-Nr.: 10.01.06.05502

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30,0 Shore A           |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 24,00 N                |
| Volume                          | 7,500 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                          | 33,00                  |
| Numero di pieghe                | 3,5                    |
| Durezza del materiale           | 55,0 Shore A           |
| Famiglia di prodotti            | PSPF                   |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.05502](http://www.schmalz.com/10.01.06.05502)

