

Ventouse à soufflets (ronde)

# PSPF 53 SI-30/55 SC090




Art.-Nr.: 10.01.06.05505



PSPF 53 SI-30/55 SC090

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI            |
| Dureté de la matière [Shore A] | 30,0 Shore A           |
| Taille                         | 53,00                  |
| Nombre de soufflets            | 3,5                    |
| Dureté de la matière           | 55,0 Shore A           |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |



Données de construction PSPF 53 SI-30/55 SC090

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H2               | 14,00 mm |
| Hauteur H                | 56,00 mm |
| Diamètre de la tête Dk   | 27,0 mm  |
| Diamètre intérieur d1    | 24,8 mm  |
| d2                       | 22,4 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 20,00 mm |
| Allongement du ressort Z | 25,3 mm  |
| Diamètre Ds              | 53,0 mm  |
| Hauteur H3               | 16,00 mm |
| Diamètre Dmax(S)         | 54,5 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05505](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05505)

Ventouse à soufflets (ronde)

## PSPF 53 SI-30/55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.05505



### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI            |
| Dureté de la matière [Shore A] | 30,0 Shore A           |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 61,00 N                |
| Volume                         | 31,854 cm <sup>3</sup> |
| Taille                         | 53,00                  |
| Nombre de soufflets            | 3,5                    |
| Dureté de la matière           | 55,0 Shore A           |
| Famille de produits            | PSPF                   |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.05505](http://www.schmalz.com/10.01.06.05505)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05505](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05505)