




SFB1 10 NBR-ESD-55 SC030

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	10,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction SFB1 10 NBR-ESD-55 SC030

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,20 mm
Hauteur H	12,30 mm
Diamètre extérieur D1	8,2 mm
Diamètre de la tête Dk	8,7 mm
Diamètre intérieur d1	7,3 mm
d2	3,4 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Allongement du ressort Z	2,5 mm
Diamètre Ds	10,0 mm
Diamètre Dmax(S)	11,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04595

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 030
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	10,0 mm
Force de rupture	2,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,50 N
Volume	0,287 cm ³
Taille	10,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04595

**Données de commande accessoires 10.01.06.04595**

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

