



Art.-Nr.: 10.01.06.04690



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière	Acier inoxydable austénitique
Longueur L1	18,50 mm
Diamètre nominal dn	3,10 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur d'adaptation	12,00 mm

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	18,50 mm
Longueur L2	4,00 mm
Longueur L	12,00 mm
Diamètre extérieur D2	5,8 mm
Diamètre extérieur D	6,50 mm
Diamètre nominal dn	3,10 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Longueur L3	2,50 mm

Données de construction SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Poids propre	4,1 g
Matière	Acier inoxydable austénitique



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N016 G1/8-IG DN310



Art.-Nr.: 10.01.06.04690



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04690



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04690