



SFB1 10 NBR-ESD-55 M5-AG


サクシオンパッドSFB1（エラストマー部+接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクシオンパッドSFB1、接続ニップルSC

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	10.00

デザインデータ



属性	値
高さ H	17.30 mm
呼び径 dn	1.80 mm
グリッパーの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	2.5 mm
径 Ds	10.0 mm
径 Dmax(S)	11.0 mm
スレッドG1	M5-AG

デザインデータ SFB1 10 NBR-ESD-55 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04788



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム)
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
離脱力	2.70 N
吸着力 (-600mbar)	0.50 N
質量	1.60 g
ボリューム	0.300 cm ³
サイズ	10.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	SFB1

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04788



発注データ スペアパーツ 10.01.06.04788

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	SFB1 10 NBR-ESD-55 SC030	10.01.06.04595
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

