




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Misura	75,00
Numero di pieghe	2,5
Durezza del materiale	60,0 Shore A
Connessione	G3/8-AG

SDC2 75 PU 30/60 G3/8-AG

La ventosa SDC2 , disponibile in vari diametri, viene fornita con il nipplo di collegamento ventosa assemblato.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	50,70 mm
Diametro esterno D1	66,3 mm
Diametro della testa Dk	43,0 mm
Diametro nominale dn	9,80 mm
d2	34,8 mm
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	8,0 mm
Freccia elastica Z	25,0 mm
Diametro Ds	73,6 mm
Altezza H3	17,50 mm

Dati di costruzione SDC2 75 PU 30/60 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.05528

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	32,5 mm
Forza di strappo	110,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	57,00 N
Volume	74,500 cm ³
Misura	75,00
Resistenza alla temperatura	55,0 °C
Numero di pieghe	2,5
Durezza del materiale	60,0 Shore A
Connessione	G3/8-AG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05528

