

Art.-Nr.: 10.01.06.04791


**Datos técnicos**

| Atributo                      | Valor                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A             |
| Tamaño                        | 15,00                    |

SFB1 15 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 30,00 mm |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm  |
| Longitud de rosca LG1  | 8,0 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 14,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 4,0 mm   |
| Diámetro Ds            | 15,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 16,0 mm  |
| Rosca G1               | G1/8-IG  |

Datos de diseño SFB1 15 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04791

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| Material de ventosa              | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A             |
| Fuerza de arranque               | 6,10 N                   |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 1,00 N                   |
| Peso                             | 6,3 g                    |
| Volumen                          | 0,800 cm <sup>3</sup>    |
| Tamaño                           | 15,00                    |
| Número de pliegues               | 1,5                      |
| Familia de productos             | SFB1                     |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04791](http://www.schmalz.com/10.01.06.04791)

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.04791**

| Typ                         |                          | n              |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| Ventosa de fuelle (redonda) | SFB1 15 NBR-ESD-55 SC040 | 10.01.06.04596 |
| Schmalz-Connector           | SC 040 G1/8-IG           | 10.01.06.02482 |

