

ベローズ吸着パッド2K（丸型）

SDC1 70 PU 30/60 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.05530




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	70.00
折りたたみ式本数	1.5
材質の硬度	60.0 Shore A
接続	G3/8-AG

SDC1 70 PU 30/60 G3/8-AG

様々な径で利用可能な真空パッドのSDC1は、接続ニップルが組み立てられた状態で供給されます。



デザインデータ SDC1 70 PU 30/60 G3/8-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	36.50 mm
外径 D1	74.0 mm
ヘッド径 Dk	50.0 mm
呼び径 dn	9.80 mm
d2	24.0 mm
グripperの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW2	8.0 mm
スプリングストローク Z	18.0 mm
径 Ds	70.0 mm
高さ H3	18.50 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05530

Art.-Nr.: 10.01.06.05530



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
ホース径（推奨） d	12.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	30.0 mm
離脱力	167.00 N
吸着力（-600mbar）	75.40 N
ボリウム	52.000 cm ³
サイズ	70.00
温度耐性	55.0 °C
折りたたみ式本数	1.5
材質の硬度	60.0 Shore A
接続	G3/8-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05530



スペアパーツの注文データ 10.01.06.05530

Typ	製品コード
接続ニップル（取付ネジ）	SA-NIP N044 G3/8-AG DN800
	10.01.06.03372

