

ベローズ吸着パッド2K（丸型）

SDC2 30 PU 30/60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05532




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5
材質の硬度	60.0 Shore A
接続	G1/8-AG

SDC2 30 PU 30/60 G1/8-AG

様々な径で利用可能な真空パッドのSDC2は、接続ニップルが組み立てられた状態で供給されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	21.30 mm
外径 D1	25.5 mm
ヘッド径 Dk	16.5 mm
呼び径 dn	4.00 mm
d2	14.4 mm
グリップの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm
スプリングストローク Z	10.5 mm
径 Ds	28.0 mm
高さ H3	8.60 mm

デザインデータ SDC2 30 PU 30/60 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05532

Art.-Nr.: 10.01.06.05532



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
ホース径（推奨） d	6.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	12.5 mm
離脱力	22.50 N
吸着力（-600mbar）	9.80 N
ボリウム	4.500 cm ³
サイズ	30.00
温度耐性	55.0 °C
折りたたみ式本数	2.5
材質の硬度	60.0 Shore A
接続	G1/8-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05532



スぺアパーツの注文データ 10.01.06.05532

Typ	製品コード
ベローズ吸盤2K（丸型）	SDC2 30 PU 30/60 N042 10.01.06.03366
接続ニップル（取付ネジ）	SA-NIP N042 G1/8-AG DN400 10.01.06.03370

