


Art.-Nr.: 10.01.06.04898



SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG MOD

Присоска SAOB, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.



16.01.01.03426
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG FO
(10.01.06.04900)

Конструктивные данные SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG MOD

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Количество складок	1,5
Соединение	G1/4-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	55,70 mm
Ширина B1	31,00 mm
Высота H	33,30 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	7,0 mm
Ширина присоски Bs	30,60 mm
Ls	60,60 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04898



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	18,0 mm
Сила отрыва	69,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	38,00 N
Вес	69,0 g
Поперечная сила	72,5 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	41,7 N
Объем	10,500 cm ³
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SAOB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04898



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04898

Тип		Количество предметов
Соединение присоски (жесткое)	SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD	10.01.03.00343
Универсальный держатель	HTR-UNI 2N G19 140 MOD	10.01.03.00344
Соединение присоски (жесткое)	SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD	10.01.03.00345
Соединение присоски (жесткое)	SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD	10.01.03.00352
Универсальный держатель	HTR-UNI 2N G19 80 MOD	10.01.03.00353

