

SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

Art.-Nr.: 10.01.06.04899




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G1/4-IG

SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



16.01.01.03426
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG FO
(10.01.06.04900)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	73,30 mm
Genişlik B1	40,00 mm
Yükseklik H	36,00 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Vantuz genişliği Bs	40,60 mm
Ls	80,60 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG MOD


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04899

SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

Art.-Nr.: 10.01.06.04899

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25,0 mm
Çekme kuvveti	131,70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	65,00 N
Ağırlık	77,0 g
Yanal kuvvet	152,8 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	73,6 N
Cilt	21,800 cm ³
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SAOB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04899

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.04899**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantısı (sert)	SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD 10.01.03.00343
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N G19 140 MOD 10.01.03.00344
Vantuz bağlantısı (sert)	SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD 10.01.03.00345
Vantuz bağlantısı (sert)	SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD 10.01.03.00352
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N G19 80 MOD 10.01.03.00353

