

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.04900




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/4-IG

SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD

La ventosa SAOB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

Datos de diseño



16.01.01.03426
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG FO
(10.01.06.04900)

Atributo	Valor
Longitud L1	98,80 mm
Anchura B1	53,00 mm
Altura H	41,90 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	11,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	12,0 mm
Anchura de ventosa Bs	55,10 mm
Ls	110,10 mm
Lmáx.(S)	114,00 mm
Bmáx(S)	59,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04900

Art.-Nr.: 10.01.06.04900

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	50,0 mm
Fuerza de arranque	233,50 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	110,00 N
Peso	138,00 g
Fuerza lateral	299,2 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	123,6 N
Volumen	53,100 cm ³
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SAOB

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04900

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04900**

Typ		Número de artículo
Conex de ventosa (rígida)	SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD	10.01.03.00343
Soporte universal	HTR-UNI 2N G19 140 MOD	10.01.03.00344
Conex de ventosa (rígida)	SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD	10.01.03.00345
Conex de ventosa (rígida)	SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD	10.01.03.00352
Soporte universal	HTR-UNI 2N G19 80 MOD	10.01.03.00353


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04900