

Art.-Nr.: 10.01.06.05595


**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	43,00
Número de pliegues	3,5
Dureza del material	55,0 Shore A
Conexión de vacío	G1/8"-MA

PSPF 43 SI-30/55 G1/8-AG

La ventosa de fuelle PSPF (pieza de elastómero + elemento de unión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa tipo PSPF - pieza de elastómero, disponible en diferentes diámetros
- Elemento de conexión tipo SC - disponible con diferentes roscas

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	54,10 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
d2	18,2 mm
Rosca G1	G1/8-AG
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	19,3 mm
Diámetro Ds	43,0 mm
Diámetro Dmax(S)	43,5 mm

Datos de diseño PSPF 43 SI-30/55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05595

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	40,00 N
Volumen	16,651 cm ³
Tamaño	43,00
Número de pliegues	3,5
Familia de productos	PSPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05595

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.05595**

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	PSPF 43 SI-30/55 SC080	10.01.06.05244
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142

