




FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5
Attacco del vuoto	G3/8"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa FSGC (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita assemblata. Il prodotto è composto da:

- Ventosa tipo FGC - parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento tipo SC - disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	64,50 mm
Diametro esterno D1	39,0 mm
Diametro nominale dn	11,00 mm
d2	27,5 mm
Filettatura G1	G3/8-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	25,0 mm
Diametro Ds	39,0 mm
Diametro Dmax(S)	41,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05655

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	35,00 N
Volume	29,100 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di prodotti	FSGC
Materiale del nipplo	Alluminio
Forza di distacco (reale)	37,00 N

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05655

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.05655**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	FGC 40 NBR-55 SC080	10.01.06.04863
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594

