




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	4.5
真空接続口	G3/8-M
ニップル材質	アルミ

FSGC 50 NBR-55 G3/8-AG

真空パッド FSGCは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FGC: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	62.50 mm
外径 D1	49.5 mm
呼び径 dn	10.30 mm
d2	34.5 mm
スレッド G1	G3/8-AG
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	31.0 mm
径 Ds	47.0 mm
径 Dmax(S)	51.0 mm
真空接続口	G3/8-M

デザインデータ FSGC 50 NBR-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05658



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	9.0 mm
吸着力（-600mbar）	55.00 N
ポリウム	52.400 cm ³
サイズ	50.00
折りたたみ式本数	4.5
製品ファミリー	FSGC
ニッブル材質	アルミ
離脱力（リアル）	59.00 N

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05658



発注データ スペアパーツ 10.01.06.05658

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FGC 50 NBR-55 SC080	10.01.06.04920
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-AG	10.01.06.02593

