




FSGC 50 NBR-55 G3/8-IG

Der Sauggreifer FSGC (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ FGC – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden



Konstruktionsdaten FSGC 50 NBR-55 G3/8-IG

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	50,00
Faltenanzahl	4,5
Vakuum-Anschluss	G3/8"-IG
Nippelwerkstoff	Aluminium

Konstruktionsdaten

Höhe H	72,50 mm
Außendurchmesser D1	49,5 mm
Nennendurchmesser dn	11,00 mm
d2	34,5 mm
Gewinde G1	G3/8-IG
Gewindelänge LG1	12,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Federweg Z	31,0 mm
Durchmesser Ds	47,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	51,0 mm
Vakuum-Anschluss	G3/8"-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.05659

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	55,00 N
Volumen	52,400 cm ³
Baugröße	50,00
Faltenanzahl	4,5
Produktfamilie	FSGC
Nippelwerkstoff	Aluminium
Abreißkraft (real)	59,00 N

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.05659**

Typ		Artikelnummer
Balgsauger (rund)	FSGC 50 NBR-55 SC080	10.01.06.04920
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594

