


Art.-Nr.: 10.01.06.05145



SFB1 30 HT1-60 NPT1/4-AG

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC



Datos de diseño SFB1 30 HT1-60 NPT1/4-AG

**Datos técnicos**

| Atributo                      | Valor                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa           | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| Tamaño                        | 30,00                            |

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor     |
|------------------------|-----------|
| Altura H               | 26,40 mm  |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm   |
| d2                     | 9,9 mm    |
| Longitud de rosca LG1  | 10,0 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm   |
| Recorrido de resorte Z | 8,0 mm    |
| Diámetro Ds            | 30,0 mm   |
| Diámetro Dmax(S)       | 31,5 mm   |
| Rosca G1               | NPT1/4-AG |



Art.-Nr.: 10.01.06.05145

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa              | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A]    | 60,0 Shore A                     |
| Fuerza de arranque               | 23,70 N                          |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4,60 N                           |
| Volumen                          | 2,900 cm <sup>3</sup>            |
| Tamaño                           | 30,00                            |
| Número de pliegues               | 1,5                              |
| Familia de productos             | SFB1                             |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05145](http://www.schmalz.com/10.01.06.05145)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05145**

| Typ                         |                      | Número de artículo |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector           | SC 040 NPT1/4-AG     | 10.01.06.04922     |
| Ventosa de fuelle (redonda) | SFB1 30 HT1-60 SC040 | 10.01.06.04383     |

